

**Garant****eco tekimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto plotis p: 25mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273840 25
GTIN	4045197517388
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

**Modelis:**

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

**Tinka:**

Plokštelės laikikliai Nr. 273880; 273886 ir 273890.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Bendras ilgis L: 96,5 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Varžtas: 279815 9

## Techninis aprašymas

Varžtas	279815 9
Koto plotis p	25 mm
L <sub>2</sub>	27,5 mm
Bendras ilgis L	96,5 mm

Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20