

Garant
Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 32mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	300275 32
GTIN	4045197283177
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	32
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	72 mm
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 32 mm	309900 32