

**Garant****eco plokštelės laikiklis tiesus, dešininis, įpjovos plotis w: 2,5mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273880 2,5    |
| GTIN             | 4045197517548 |
| Produktų klasė   | 21W           |

## Aprašymas

### Paskirtis:

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273846**.

### Dėmesio:

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Vidinis aušinimas: taip

maksimalus pjūvio gylis  $t_{maks.}$ : 21 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

## Techninis aprašymas

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 21 mm            |
| Įpjovos plotis w                    | 2,5 mm           |
| Serija                              | Eco              |
| Užveržimo varžtas                   | 279815 9         |
| Paskirtis                           | dešininis        |
| Vidinis aušinimas                   | taip             |
| Produkto rūšis                      | Ašmenų laikiklis |

**Priedai**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Fiksavimo varžtas Tipas 9 | 279815 9 |
| Fiksavimo varžtas         | 279910   |