

**Garant****eco tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto plotis p: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273841 16
GTIN	4045197517395
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

**Tinka:**

Plokštelės laikikliai Nr. 273881; 273887 ir 273891.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Bendras ilgis L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Varžtas: 279815 9

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	18,5 mm
Varžtas	279815 9
Koto plotis p	16 mm
Bendras ilgis L	72 mm

Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Fiksavimo varžtas	279910