

**LOCTITE.**

**Momentiniai klėjai, 3 g, Gamintojo ID: 454**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083351 454    |
| GTIN             | 4058093008935 |
| Produktų klasė   | 04L           |

## Aprašymas

### Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

### Paskirtis:

Universalūs momentiniai klėjai-**gelis**. Tinka **beveik visoms** medžiagoms. Nelaša, idealiai tinka naudoti ant vertikalių paviršių arba virš galvos.

### Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

## Techninis aprašymas

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Kietumas tempiant pagal        | 5 - 10 s               |
| Gamintojo pavadinimas          | LOCTITE 454            |
| Atsparumas šlyčiai             | 20,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Pavojingų medžiagų ženklavimas | GHS07: šauktukas       |
| Dinaminis klampumas            | 150 - 450 mPas         |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Laikymo temperatūra                   | 2 °C                   |
| Temperatūros ribos                    | -40 - 120 °C           |
| Forma                                 | Gelis                  |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo               |
| Cheminė bazė                          | Etilo ciano akrilatas  |
| Tankis                                | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Savybė                                | įsitraukia             |
| Savybė                                | nelaša                 |
| tinka medžiagoms                      | Oda                    |
| tinka medžiagoms                      | Metalas                |
| tinka medžiagoms                      | Popierius              |
| tinka medžiagoms                      | Mediena                |
| tinka medžiagoms                      | Dėžė                   |
| tinka medžiagoms                      | iš plastiko            |
| tinka medžiagoms                      | akytos medžiagos       |
| Spalva                                | skaidri                |
| Užpildymo kiekis                      | 3 ml                   |
| maksimalūs tarpo matmenys             | 0,15 mm                |
| Produkto pavadinimo požymis           | 3 g                    |
| Produkto rūšis                        | Momentiniai klijai     |