

**VBMT 160408, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui