

Garant**VB. T 110304, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui