

Garant**eco tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto plotis p: 20mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273841 20
GTIN	4045197517401
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273881; 273887 ir 273891.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Bendras ilgis L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

Koto plotis p	20 mm
L ₂	22,5 mm
Varžtas	279815 9
Bendras ilgis L	84 mm

Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20