

Garant**eco ištekimo plokštelės laikiklis, dešininis, Ø DS: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273850 32
GTIN	4045197517500
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikiklis Nr. 273886.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 32 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 18,5 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 9
Darbinės dalies ilgis L ₃	18,5 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Serija	Eco

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500