


Garant**Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 50, trumpa, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300295 12 |
| GTIN | 4045197283900 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 12 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm |
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Laikiklis | SK 50, trumpa |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308610 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308640 50 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308605 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308660 50 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308740 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308650 50 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308760 50 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308620 50 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308615 50 |
| Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308600 50 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308720 50 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm | 309900 12 |