

**Garant**
**eco atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273836 20/3
GTIN	4045197517340
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 10xw

**Pastaba:**

Maksimalus  $\emptyset$  = ribotas ruošinio  $\emptyset$  dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670 .

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	49 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	30 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Bendras ilgis L	108 mm
Serija	Eco

maksimalus Ø	60 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600