

Garant
eco tekimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto plotis p: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273845 16
GTIN	4045197517425
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273881 ir 273891.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Galvutės ilgis L₁: 20,5 mm

Bendras ilgis L: 79 mm

Varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	20,5 mm
Varžtas	279815 9
Koto plotis p	16 mm
Bendras ilgis L	79 mm

Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500