



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M36
GTIN	2050001757937
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis F	128 mm
Svoris	2,15 kg
Flanšo Ø Antdėklas C	75 mm
Išorinis Ø žiedas B	126 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	26 mm
Sriegio Ø	M36
Vidinis Ø žiedas A	70 mm

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	54 mm
Matmuo D	28 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	16 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas