

Garant**VBGT 110301, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,1 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGT 110301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui