

Garant
eco tekimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto plotis p: 25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273845 25
GTIN	4045197517449
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273881 ir 273891.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Galvutės ilgis L₁: 20,5 mm

Bendras ilgis L: 109 mm

Varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	20,5 mm
Varžtas	279815 9
Koto plotis p	25 mm
Bendras ilgis L	109 mm

Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20