

Garant
eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/2mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273860 20/2 |
| GTIN | 4045197581914 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$ | 14 mm |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Galvutės ilgis L_1 | 33,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 21,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 2 mm |
| Bendras ilgis L | 92,5 mm |
| Serija | Eco |
| Koto plotis p | 20 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |