

**HOLEX®**
**Weldon įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 16 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300280 16
GTIN	4045197143945
Produktų klasė	32A

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

**Priedai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min<sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas: ≤3 μm

Išorinis Ø D: 48 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 16

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 69871

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC

## Priedai

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308820 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
	308802 40

Užtraukimo varžtas Hurco&nbsp;45°, su kiauryme sandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN  
69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308810 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308830 40