

Garant**eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273861 25/2
GTIN	4045197582010
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	14 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	26,5 mm
Galvutės ilgis L_1	33,5 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Bendras ilgis L	105 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	25 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600