


Garant**eco plokštelės laikiklis tiesus, kairinis, įpjovos plotis w: 2,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273881 2,5
GTIN	4045197517616
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273846**.**Dėmesio:**

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Vidinis aušinimas: taip

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 21 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	21 mm
Įpjovos plotis w	2,5 mm
Serija	Eco
Užveržimo varžtas	279815 9
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9