

**VBMT 160404, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160404 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui