

**Garant****VBGT 110302, Rūšis: HU7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261222 HU7310
GTIN	4045197696212
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VBGT 110302 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui