

HOLEX®
Weldon įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 160, Užveržimo Ø D1: 18 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300280 18
GTIN	4045197143952
Produktų klasė	32A

Aprašas
Aprašymas:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas: ≤3 μm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 16

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas 309900	16
Užspaudimo Ø D ₁	18 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 69871

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC

Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
	308660 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308820 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308810 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40