

Garant

eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 26/39mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273890 26/39
GTIN	4045197516626
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273851**.

Dėmesio:

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Vidinis aušinimas: taip

Įpjovos plotis w: 3 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 13 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	39 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	13 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	26 mm
Serija	Eco
Užveržimo varžtas	279815 9

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9