

**Garant**
**eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273860 16/3
GTIN	4045197581938
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

### Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

## Techninis aprašymas

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis $L_1$	37 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	21 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Serija	Eco
Koto plotis p	16 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600