

Garant**eco plokštelės laikiklis tiesus, kairinis, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273881 4
GTIN	4045197517630
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273846**.

Dėmesio:

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Vidinis aušinimas: taip

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 28 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Serija	Eco
Užveržimo varžtas	279815 9
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910