

Garant**eco atpjovimo įrankio laikiklis, ilgas kotas, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273863 25/3 |
| GTIN | 4045197582133 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 26,5 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 36,5 mm |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 21 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 130 mm |
| Serija | Eco |

| | |
|---------------------------|---|
| Koto plotis p | 25 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |