

Garant**VB. T 160404, Rūšis: HB7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160404 HB7310 Kietlydinys: HB7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	AM

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui