

Garant**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261309 16/11 |
| GTIN | 4045197655929 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 20 mm |
| Koto dydis | 16 mm |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 |
| Laikiklio ISO kodas | SVHCR/L 1616H11 |
| Galvutės ilgis L_1 | 13 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500