



## Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 48



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091112 48
GTIN	4014382980993
Produktų klasė	09S

### Aprašas

#### Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiams ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Darbinis švarkas** su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.**

#### Aprašas:

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Striukė, rugiagėlių mėlynumo** Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

uždengtas užsegimas	taip
Dydis DE	48
Kišenių ant krūtinės su antkišeniu ir lipukais kiekis	2
Juosmuo	Liemuo be gumos
Vidinių kišenių kiekis	1
unisex dydis	M
Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
Šoninių kišenių kiekis	2
Šoninės kišenės	sustiprintas
Kišenės mobiliems telefonams padėtis	dešininė
Dydis FR	42
Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
Dydis UK	32R
Dydis US	33/31
Dydis IT	42
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	48
Dydis ES	42
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas