

**Garant****VB. T 160408, Rūšis: HB7020**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VB. T 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui