

Garant**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2020K11
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500