

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 1616H11
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L_1	21,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500