

**Garant****VB. T 160408, Rūšis: HU7310**

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261234 HU7310 |
| GTIN             | 4045197696274 |
| Produktų klasė   | 21G           |

### Aprašymas

VB. T 160408 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 350 - 600 m/min    |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,1 - 4 mm         |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm             |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |
| Pagrindinis naudojimas                        | N                  |
| Pastūma $f$                                   | 0,05 - 0,5 mm/aps, |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Drožlialaužis                             | AM                                |
| Kietlydinys                               | HU7310                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Pusiau glotnūs apdirbimas         |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Danga                                     | be dangos                         |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VBGT 160408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Tolerancija                               | G                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |