

Garant**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Galvutės ilgis L_1	23,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Atraminė plokštelė	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2525M16
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500