

LOCTITE**Momentiniai klijai, 20 g, Gamintojo ID: 401**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 401
GTIN	4100630401201
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms, pvz., plastikams, elastomerams, metalams, labiausiai **popieriui, kartonui, medienai, odai ir audiniams.**

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 401
Kietumas tempiant pagal	5 - 10 s
Atsparumas šlyčiai	20 N/mm ²
Dinaminis klampumas	70 - 110 mPas

Laikymo temperatūra	2 °C
Spalva	skaidri
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
tinka medžiagoms	Stiklas
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Oda
tinka medžiagoms	Elastomeras
Temperatūros ribos	-40 °C
Forma	skyst.
Tankis	1,05 g/cm ³
Pavojingumo klasė	9
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai