

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261308 12/11
GTIN	4045197655882
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 1212F11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500