

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020K16
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Galvutės ilgis L ₁	29,5 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500