

Garant
Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 50 A = 130, Užveržimo Ø D1: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300345 10
GTIN	4045197284075
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
	308650 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm

309900 10