

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	20 mm
Galvutės ilgis $L_1$	21,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 1616H11
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500