

Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7020, Žingsnis: 0,75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270754 0,75
GTIN	4045197369963
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7020
Tolerancijos klasė	DIN 13 6H
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M-LH

Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,17 mm
Plokštelės dydis l	11 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	120 m/min	N
nepertraukiamas	ribotai tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		