

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2020K11
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500