

Garant

**Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė CB, HB7010, Žingsnis:
1,75-3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270741 1,75-3
GTIN	4045197453372
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:**

CB = drožliaraužis.

Dalinio profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
maksimalus sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Dalinis profilis
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio tipas	MF

Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis I	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		