



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M42



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M42
GTIN	2050001757920
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	M42
Sriegio ilgis Veržlė E	30 mm
Išorinis Ø žiedas B	144 mm
Svoris	4,15 kg
Vidinis Ø žiedas A	80 mm
Bendras aukštis F	147 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	85 mm

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	63 mm
Matmuo D	32 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	24 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas