

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2525M11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500