

Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	15 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2020K16
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 8
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 8

269005 8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500