

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Atraminė plokštelė	269005 8
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L_1	29,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020K16
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Atraminė plokštelė Tipas 8

269005 8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500