

Garant**Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2525M16
Atraminė plokštelė	269005 8
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	23,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500