

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	269005 8
Galvutės ilgis L ₁	32,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Atraminė plokštelė Tipas 8

269005 8

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500