

**Garant****Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 1212F11
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	13 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500