

Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 1,25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270750 1,25 |
| GTIN | 4045197369741 |
| Produktų klasė | 21J |

Aprašymas**Modelis:****Pilno profilio plokštelė 60°** vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.**Techninis aprašymas**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ašmenys | HM |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis |
| Kietlydinys | HB7010 |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6H |
| Sriegio tipas | M |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Sriegio tipas | MF-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Storis | 2,42 mm |
| Plokštelės dydis I | 9,3 mm |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 250 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 180 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 40 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 130 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |